

Code de désignation – Réducteurs à couple conique


NPRK - **025** **S** - **M** **F** **2** - **10** - **0** **E** **1** - **1** **S** **0** **1** - **A**

<p>Type produit</p> <p>CPK CPSK NPK NPLK NPSK NPTK NPRK</p>	<p>Taille</p> <p>005 - 045 015 - 035 005 - 045 015 - 045 015 - 045 005 - 045 015 - 045</p>	<p>Rapport de réduction</p> <p>Nombre d'étages 2 = 2 3 = 3</p>	<p>Génération 1</p>	<p>NPRK, choix vers l'application (cf. schéma) A = 6 / 12 heures B = 3 / 9 heures</p>
<p>Caractéristique F = lubrification pour produits alimentaires S = standard</p>	<p>Variante de réducteur M = assemblage moteur</p>	<p>Modèle de réducteur F = standard</p>	<p>Jeu angulaire 1 = standard</p>	<p>Nombre d'étages de sortie 1 = 1 2 = 2</p>
	<p>Variante de réducteur M = assemblage moteur</p>		<p>Diamètre du moyeu de serrage (voir tableau)</p>	<p>Nombre d'étages d'entrée 0 = 0</p>
			<p>Liaison moteur S = arbre d'entrée creux</p>	
		<p>Variante de l'arbre de sortie (arbre secondaire) 0 = arbre lisse 1 = arbre claveté 2 = arbre cannelé selon DIN 5480</p>	<p>Variante de l'arbre de sortie (bride) 0 = bride</p>	

Positions de montage et diamètre de l'accouplement d'entrée


B5 / V3

Sortie horizontale / Arbre moteur vertical vers le haut





B5 / V1

Sortie horizontale / Arbre moteur vertical vers le bas




V1 / B5

Sortie verticale vers le bas / Arbre moteur horizontal



V3 / B5
Sortie verticale vers le haut / Arbre moteur horizontal




B5 / B5
Sortie horizontale / Arbre moteur horizontal

Diamètre de l'accouplement d'entrée
(diamètres possibles, voir fiche technique)

Lettre d'identification	mm
B	11
C	14
E	19
H	28
K	38

Choix vers l'application



Pour information seulement – n'est pas nécessaire lors d'une commande !
Pour toute position de montage différente, veuillez impérativement vous renseigner auprès de WITTENSTEIN alpha.