



订购代码 – 蜗轮蜗杆齿轮箱



安装位置和夹紧毂直径

安装位置（仅与油量有关）

输出端 A:
电机接口的视图，左侧输出
仅对 CVS、NVS 有效。



AC



AF



AD




AG



AE



输出端 B:
电机接口的视图，右侧输出
仅对 CVS、NVS 有效。



BC



BF



BD



BG



BE



在带双侧输出轴或者空心轴时，0（零）代替A或B。

夹紧毂直径

（请参见技术数据表以了解可能的直径）

代码	mm
C	14
E	19
G	24
H	28

介于中间尺寸的可以使用轴套（最小壁厚 1 mm）。