



# Ausprägung: Baukasten-Abtriebskombination (B)

**HG+ / SK+ / SPK+ / TK+ / TPK+**

SK+
100
B
-
M
F
1
-
10
-
G
E
1
/ Motor

**Ausprägung:** B = Baukasten-Abtriebskombination  
 S = Standard

**Form des Abtriebs**

Bei Auswahl einer Abtriebskombination des Baukastens wählen Sie bitte den Buchstaben „B“ als Ausprägung im Bestellschlüssel. Die Ziffer für die gewünschte Abtriebsform ist der Baukastenmatrix zu entnehmen.

Beispiel: Sie entscheiden sich für ein SK+ mit Welle glatt und wollen rückwärtig einen zusätzlichen Abtrieb in Form einer Welle mit Passfeder, dann wählen Sie den Buchstaben „G“ und tragen diesen in den Bestellschlüssel unter „Form des Abtriebs“ ein.

		rückwärtig					
		<b>Form des Abtriebs</b>					
vorne							
		Welle glatt	Welle mit Passfeder	Hohlwellenschnittstelle	Hohlwelle	Deckel	
SK+ / SPK+	 Welle glatt	<b>D</b>	<b>G</b>	<b>A</b>	-	<b>0*</b>	
	 Welle mit Passfeder	<b>E</b>	<b>H</b>	<b>B</b>	-	<b>1*</b>	
	 Zahnwelle (DIN 5480)	<b>F</b>	<b>I</b>	<b>C</b>	-	<b>2*</b>	
SPK+	 Aufsteckwelle	<b>O</b>	<b>P</b>	<b>N</b>	-	<b>5*</b>	
TK+	 Flanschhohlwelle	<b>D</b>	<b>G</b>	<b>6</b>	<b>5*</b>	<b>0</b>	
TPK+	 Flansch	<b>D</b>	<b>G</b>	<b>6</b>	-	<b>0*</b>	
HG+	 Hohlwelle	<b>D</b>	<b>G</b>	<b>6*</b>	<b>5*</b>	<b>0</b>	

\* Standard-Version: hier bitte Ausprägung „S“ im Bestellschlüssel angeben