



# 注文コード - ウォームギヤ減速機




# 取り付け位置およびクランプハブ直径

取り付け位置 (油量にのみ関連)

出力側 A:  
モータ連結部の図  
左出力  
VS<sup>+</sup>, VT<sup>+</sup> のみに該当



出力側 B:  
モータ連結部の図  
右出力  
VS<sup>+</sup>, VT<sup>+</sup> のみに該当



**VH<sup>+</sup> と VS<sup>+</sup> (二重軸出力あるいは中空軸) では、取り付け位置の A と B を 0 (ゼロ) で置き換える必要があります。**

## クランプハブ直径

(可能な直径については技術データシートを参照)

| コード文字 | mm | コード文字 | mm |
|-------|----|-------|----|
| B     | 11 | I     | 32 |
| C     | 14 | K     | 38 |
| E     | 19 | M     | 48 |
| G     | 24 | N     | 55 |
| H     | 28 | O     | 60 |

厚さ 1 mm 以上のプッシュと組み合わせることで中間の直径を利用可能