

# Flanschwellen – flexibel in der Konstruktion



Mehr Freiheit am Abtrieb:  
Mit unseren Flanschwellen erhalten Sie Abtriebswellen nach Maß, abgestimmt auf die TP<sup>+</sup>, TPK<sup>+</sup>, TK<sup>+</sup> und TPC<sup>+</sup> Flanschgetriebe:

- flexible Wellendurchmesser
- anpassbar auf Ihre Abtriebskomponenten
- Sonderoptionen möglich

## Ihre Vorteile

- geometrisch abgestimmt auf Getriebe
- wählbare Wellendurchmesser
- optional kombinierbar mit Kupplungsprogramm
- weitere Optionen auf Anfrage (Material, Geometrie)

## Ihr Nutzen


- einfache Auswahl
- mehr Konstruktionsfreiheit
- flexible Lösungsfindung für Ihren Antrieb

# Schnellauswahl Flanschwellen

Getriebe TP*/ TPK*/ TK*/ TPC*	Durchm. Welle D1 Option A [mm]	Order Code	Durchm. Welle D1 Option B [mm]	Order Code	Nutzbare Wellenlänge L1 [mm]	Gesamtlänge L2 [mm]
004 MF	16	FLW TP 004-S-016-023-033	22	FLW TP 004-S-022-023-033	23	033
010 MF	22	FLW TP 010-S-022-030-041	32	FLW TP 010-S-032-030-041	30	041
010 MA	22	FLW TP 010-A-022-042-065	32	FLW TP 010-A-032-042-065	42	065
025 MF	32	FLW TP 025-S-032-038-051	40	FLW TP 025-S-040-038-051	38	051
025 MA	32	FLW TP 025-A-032-050-079	40	FLW TP 025-A-040-050-079	50	079
050 MF	40	FLW TP 050-S-040-038-054	55	FLW TP 050-S-055-038-054	38	054
050 MA	40	FLW TP 050-A-040-062-095	55	FLW TP 050-A-055-062-095	62	095
110 MF	55	FLW TP 110-S-055-052-073	75	FLW TP 110-S-075-052-073	52	073
110 MA	55	FLW TP 110-A-055-081-119	75	FLW TP 110-A-075-081-119	81	119
300 MF	90	FLW TP 300-S-090-123-150			123	150
300 MA	90	FLW TP 300-A-090-123-150			090	150

Technische Eigenschaften:  
 Streckgrenze  $R_p: \leq 245\text{N/mm}^2$   
 Toleranz k6  
 Oberflächenrauigkeit  $R_z: \leq 25$

Im Lieferumfang des Getriebes sind Flanschwellen sowie die Befestigungsschrauben nicht enthalten. Für genauere Angaben zum Anbau beachten Sie bitte die jeweilige Getriebe Betriebsanleitung.



Schematische Skizze:  
 D1 = Wellendurchmesser  
 L1 = Nutzbare Wellenlänge  
 L2 = Gesamtlänge