


Accessori – Integrazioni ingegnose per aumentare le prestazioni

Riduttori, accessori e consulenza da un unico fornitore



Ottimizzazione della vostra catena del valore

Un pacchetto completo composto da riduttore e accessori vi permetterà di snellire i vostri processi interni.



Calettatori

I calettatori sono un elemento di connessione tra le diverse parti della trasmissione. In combinazione con i nostri riduttori ad albero cavo o albero con codolo per calettatore per il montaggio diretto sugli alberi di carico è possibile realizzare macchine con ingombri estremamente ridotti.

I vantaggi:

- facilità di montaggio e smontaggio
- rapida selezione in modo facile e pratico
- opzionale: versione resistente alla corrosione



Serie preconfigurate di calettatori

Per una panoramica sull'ampia gamma di calettatori (ad esempio in acciaio inossidabile o nichelati), dati e disegni tecnici, consultate il nostro sito: www.wittenstein.it

Selezione rapida del calettatore

Riduttore	Codice d'ordine/Codice articolo / T _{max} **				Geometria					
		Standard	Nichelato	Acciaio Inox	d	D	A	H*	H2*	J [Kgcm ²]
SP+/ SPK+/ HG+ 060	Codice d'ordine	SD 018x044 S2	SD 018x044 N2	SD 018x044 E2	18	44	30	15	19	0,252
	Codice articolo	20000744	20048496	20048491						
	T _{max} [Nm]	100	51	51						
SP+/ SPK+/ HG+ 075	Codice d'ordine	SD 024x050 S2	SD 024x050 N2	SD 024x050 E2	24	50	36	18	22	0,729
	Codice articolo	20001389	20047957	20043198						
	T _{max} [Nm]	250	136	136						
SP+/ SPK+/ HG+ 100	Codice d'ordine	SD 036x072 S2	SD 036x072 N2	SD 036x072 E2	36	72	52	22	27,5	3,94
	Codice articolo	20001391	20048497	20035055						
	T _{max} [Nm]	650	575	450						
SP+/ SPK+/ HG+ 140	Codice d'ordine	SD 050x090 S2	SD 050x090 N2	SD 050x090 E2	50	90	68	26	31,5	11,1
	Codice articolo	20001394	20048498	20047937						
	T _{max} [Nm]	1320	1015	770						
SP+/ SPK+/ HG+ 180	Codice d'ordine	SD 068x115 S2	SD 068x115 N2	SD 068x115 E2	68	115	86	29	34,5	31,1
	Codice articolo	20001396	20048499	20048492						
	T _{max} [Nm]	2450	1820	1500						

* Con calettatore non serrato.

** Coppia massima senza forze assiali.

Disponibili a richiesta calettatori per XP e riduttori PKF.

Riduttore	Codice d'ordine/Codice articolo / T _{max} **				Geometria					
		Standard	Nichelato	Acciaio Inox	d	D	A	H*	H2*	J [Kgcm ²]
CVH / NVH / VH 040	Codice d'ordine	SD 024x050 S2	SD 024x050 N2	SD 024x050 E2	24	50	36	18	22	0,729
	Codice articolo	20001389	20047957	20043198						
	T _{max} [Nm]	250	136	136						
CVH / NVH / VH 050	Codice d'ordine	SD 030x060 S2V	SD 030x060 N2	SD 030x060 E2	30	60	44	20	24	1,82
	Codice articolo	20020687	20047934	20047885						
	T _{max} [Nm]	550	375	230						
CVH / NVH / VH 063	Codice d'ordine	SD 036x072 S2V	SD 036x072 N2V	SD 036x072 E2	36	72	52	22	27,5	3,94
	Codice articolo	20020688	20047530	20035055						
	T _{max} [Nm]	640	560	450						
VH 080	Codice d'ordine	SD 050x090 S2V	SD 050x090 N2V	SD 050x090 E2	50	90	68	26	31,5	11,1
	Codice articolo	20020689	20047935	20047937						
	T _{max} [Nm]	1400	950	900						
VH 100	Codice d'ordine	SD 062x110 S2V	SD 062x110 N2	SD 062x110 E2	62	110	80	29	34,5	27
	Codice articolo	20020690	20047927	20047860						
	T _{max} [Nm]	2300	1540	1000						

* Con calettatore non serrato.

** Coppia massima senza forze assiali.

Disponibili a richiesta calettatori per XP e riduttori PKF.

Per il funzionamento è sufficiente un calettatore per ciascun riduttore.

Per un corretto montaggio del calettatore consultare le istruzioni di montaggio del riduttore contenute nell'imballo.

Istruzioni di montaggio consultabili su www.wittenstein.it/download

Raccomandazione per l'albero di carico:

Tolleranza h6

Rugosità della superficie $\leq R_z 16$

Limite elastico minimo $R_p 0,2 \geq 385 \text{ N/mm}^2$

Il riduttore non viene fornito con calettatore (ad eccezione del riduttore V-Drive, v. codice d'ordine) che deve essere ordinato come accessorio separatamente (v. Tabella).

