

Flensassen – flexibel in de constructie



Meer vrijheid bij uitgang:
Met onze flensassen krijgt u uitgangssassen op maat die zijn afgestemd op de TP⁺, TPK⁺, TK⁺ und TPC⁺ vertragingskasten met flens:

- flexibele asdiameter
- aanpasbaar op uw uitgangscomponenten
- Speciale opties mogelijk

Uw voordelen

- geometrisch afgestemd op vertragingskast
- selecteerbare asdiameter
- optioneel combineerbaar met koppelingsprogramma
- andere opties op aanvraag (materiaal, geometrie)

Uw voordeel


- eenvoudige selectie
- meer constructievrijheid
- flexibele oplossingsbepaling voor uw aandrijving

Snelkiezer voor flensassen

Vertragingskast TP*/ TPK*/ TK*/ TPC*	Dm. as D1 optie A [mm]	Bestelcode	Dm. as D1 optie B [mm]	Bestelcode	Benutbare aslengte L1 [mm]	Totale lengte L2 [mm]
004 MF	16	FLW TP 004-S-016-023-033	22	FLW TP 004-S-022-023-033	23	033
010 MF	22	FLW TP 010-S-022-030-041	32	FLW TP 010-S-032-030-041	30	041
010 MA	22	FLW TP 010-A-022-042-065	32	FLW TP 010-A-032-042-065	42	065
025 MF	32	FLW TP 025-S-032-038-051	40	FLW TP 025-S-040-038-051	38	051
025 MA	32	FLW TP 025-A-032-050-079	40	FLW TP 025-A-040-050-079	50	079
050 MF	40	FLW TP 050-S-040-038-054	55	FLW TP 050-S-055-038-054	38	054
050 MA	40	FLW TP 050-A-040-062-095	55	FLW TP 050-A-055-062-095	62	095
110 MF	55	FLW TP 110-S-055-052-073	75	FLW TP 110-S-075-052-073	52	073
110 MA	55	FLW TP 110-A-055-081-119	75	FLW TP 110-A-075-081-119	81	119
300 MF	90	FLW TP 300-S-090-123-150			123	150
300 MA	90	FLW TP 300-A-090-123-150			090	150

Technische eigenschappen:
 Rekgrens $R_p: \leq 245\text{N/mm}^2$
 Tolerantie k6
 Oppervlakkigheid $R_z: \leq 25$

In de leveringsomvang van de vertragingskast zijn de flensas en de bevestigingsschroeven niet opgenomen.
 Raadpleeg de handleiding van de desbetreffende vertragingskast voor meer informatie over de montage.



Schematische schets:
 D1 = asdiameter
 L1 = benutbare aslengte
 L2 = totale lengte