

# 法兰轴 – 灵活的设计



更多的输出形式设计：

我们的法兰轴可为您提供定制的输出轴，特别适用于 TP+、TPK+、TK+ 和 TPC+ 法兰齿轮箱：

- 灵活的轴直径
- 可根据您的输出部件进行调整
- 可定制选项

## 您享受的益处

- 从几何形状上适用于齿轮箱
- 可选择轴直径
- 可根据联轴器范围进行选装
- 如有要求，可提供其他选择（材料、几何形状）

## 您享受的益处


- 简单的选择
- 更大的设计自由度
- 灵活的解决方案，适合您的传动装置

# 快速选择法兰轴

齿轮箱 TP*/ TPK*/ TK*/ TPC*	轴 D1 的直径选 项 A [mm]	订购代码	轴 D1 的直径选 项 B [mm]	订购代码	有效的轴长度 L1 [mm]	总长 L2 [mm]
004 MF	16	FLW TP 004-S-016-023-033	22	FLW TP 004-S-022-023-033	23	033
010 MF	22	FLW TP 010-S-022-030-041	32	FLW TP 010-S-032-030-041	30	041
010 MA	22	FLW TP 010-A-022-042-065	32	FLW TP 010-A-032-042-065	42	065
025 MF	32	FLW TP 025-S-032-038-051	40	FLW TP 025-S-040-038-051	38	051
025 MA	32	FLW TP 025-A-032-050-079	40	FLW TP 025-A-040-050-079	50	079
050 MF	40	FLW TP 050-S-040-038-054	55	FLW TP 050-S-055-038-054	38	054
050 MA	40	FLW TP 050-A-040-062-095	55	FLW TP 050-A-055-062-095	62	095
110 MF	55	FLW TP 110-S-055-052-073	75	FLW TP 110-S-075-052-073	52	073
110 MA	55	FLW TP 110-A-055-081-119	75	FLW TP 110-A-075-081-119	81	119
300 MF	90	FLW TP 300-S-090-123-150			123	150
300 MA	90	FLW TP 300-A-090-123-150			090	150

技术特点：  
 屈服强度  $R_p: \leq 245\text{N/mm}^2$   
 公差 k6  
 表面光洁度  $R_z: \leq 25$

法兰轴和紧固螺钉不属于齿轮箱的供货范围。  
 有关安装的更多详细信息，请参见齿轮箱的操作说明。



示意图：  
 D1 = 轴直径  
 L1 = 有效的轴长度  
 L2 = 总长

