


premo 订购代码



* 电气连接相对于法兰的位置与具有特性 R 的 XP 系列（带长条安装孔的法兰）有关。
此信息与集成式插座相对于伺服执行器上的长条孔（从后向前看）的偏移有关。

电气连接选项

R	集成式直角插座，单电缆
W	集成式直角插座，双电缆
S	集成式直通插座，单电缆连接
G	集成式直通插座，双电缆连接

针脚分配选项

1	WITTENSTEIN alpha 标准， 通过信号线连接温度传感器
2	与 Siemens 插头兼容（DRIVE-CLiQ 除外）
4	WITTENSTEIN alpha 标准， 温度传感器在电源电缆上
5	与 Rockwell 插头兼容
6	与 B&R 插头兼容
8	与 Schneider 插头兼容
9	与 Beckhoff 插头兼容

编码器选项

R	旋转变压器，2 针
S	EnDat 2.1 绝对值，单圈
M	EnDat 2.1 绝对值，多圈
F	EnDat 2.2 绝对值，单圈
W	EnDat 2.2 绝对值，多圈
N	HIPERFACE® 绝对值，单圈
K	HIPERFACE® 绝对值，多圈
G	HIPERFACE DSL® 绝对值，单圈
H	HIPERFACE DSL® 绝对值，多圈
L	DRIVE-CLiQ 绝对值，单圈
D	DRIVE-CLiQ 绝对值，多圈
E	Rockwell 绝对值，单圈
V	Rockwell 绝对值，多圈
J	Rockwell DSL 绝对值，单圈
P	Rockwell DSL 绝对值，多圈

定子长度和定子规格选项

	速比 16 至 35	速比 40 至 100
规格 1	2C	1C
规格 2	2D	1D
规格 3	3F	1F