



# Bestelcode – planetaire reductiekasten




# Inbouwposities en klemnaafdiameters


B5  
Horizontaal




V1  
Uitgaande as  
verticaal naar  
beneden



V3  
Uitgaande as verticaal  
naar boven



S  
Draaibaar vanuit  
horizontale positie,  
met  $\pm 90^\circ$



## Klemnaafdiameter

(zie blad met technische informatie voor mogelijke diameters)

Identificatieletter	mm	Identificatieletter	mm
B	11	I	32
C	14	K	38
E	19	M	48
G	24	N	55
H	28	O	60

Tussenmaten mogelijk via bushings met een minimale wanddikte van 1 mm.

**Alleen ter informatie – niet relevant voor bestellingen!**

### Uitzonderingen:

- Bij TP+ 2000/4000 is de opgave van de inbouwpositie vereist.
- De producten DP+/HDP+ zijn standaard ontworpen voor inbouwpositie B5!

Bij een afwijkende inbouwpositie contact opnemen met WITTENSTEIN alpha.