


# Код для заказа — червячный редуктор



# Монтажные положения и диаметр отверстия зажимной втулки

Монтажное положение (важно только для количества масла)

Сторона выхода А:  
Вид подключения двигателя,  
выход слева  
Действительно только  
для VS\*, VT\*.



AC



AF




AD



AG



AE



Сторона выхода В:  
Вид подключения двигателя,  
выход справа  
Действительно только  
для VS\*, VT\*.



BC



BF



BD



BG



BE



Для VH\* и VS\* с двусторонним выходным валом или полым валом монтажное положение А или В заменяется на 0 (ноль).

Диаметр отверстия зажимной втулки  
(возможные диаметры см. в технической спецификации)

Буквенное обозначение	мм	Буквенное обозначение	мм
В	11	І	32
С	14	К	38
Е	19	М	48
Г	24	Н	55
Н	28	О	60

Возможны промежуточные размеры за счет переходной втулки с минимальной толщиной стенки 1 мм.