


Portafoglio prodotti riduttori con flangia

Il nuovo NTP completa il nostro portafoglio prodotti nel segmento dei riduttori con flangia:



Le vostre applicazioni

- | | |
|------------------------------|---|
| Confezionamento | <ul style="list-style-type: none"> • Riempimento e chiusura • Dosaggio e taglio |
| Movimentazione e automazione | <ul style="list-style-type: none"> • Trasporto e alimentazione • Posizionamento e fissaggio |
| Macchine utensili | <ul style="list-style-type: none"> • Processo e accelerazione • Cambio e rotazione |



WITTENSTEIN S.P.A.
Via G. Carducci, 125
20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Italy

Tel. +39 02 241357 1
info@wittenstein.it

WITTENSTEIN alpha – Sistemi di trasmissione intelligenti
alpha.wittenstein.it


UpGreat!

The new NTP – Qualified for more Value

Efficienti
Flessibili
Affidabili





WITTENSTEIN_alpha_NTP_IT_2023_J



NTP

Standard industriale



Le vostre esigenze



Massima compattezza

Footprint ridotto, grazie a un design compatto



Precisione di posizionamento e uniformità di rotazione

Risultati ottimali nei processi di produzione e di automazione grazie a soluzioni di trasmissione precise



Flessibilità e produttività

Possibilità di cambi formato e maggior rendimento grazie alle prestazioni scalabili



Sostenibilità

Fabbisogno energetico ridotto grazie all'elevato rendimento



Economicità ed efficienza

Maggiore durata dell'impianto grazie a prodotti esenti da manutenzione, affidabili e dalla durata elevata

alpha Value Line – NTP



Gioco torsionale ridotto e maggiore rigidezza



Elevate forze esterne consentono nuove libertà applicative



Maggiore densità di coppia grazie alla forma costruttiva compatta



Migliore uniformità di rotazione e sincronismo grazie alla microgeometria ottimizzata della dentatura

Altre caratteristiche del prodotto

- Classe di protezione IP65
- Flangia in uscita secondo gli standard industriali DIN
- Disponibile esecuzione con lubrificante per settore alimentare
- Accoppiamento a motore facile e flessibile
- Disponibile con sensoristica cynapse

Per maggiori informazioni su alpha Value Line: scansionare il codice QR con lo smartphone

alpha.wittenstein.it/alpha-value-line



Caratteristiche distintive



Taglia			015	025	035	045
Rapporto di riduzione	i		4 - 100			
Gioco torsionale massimo**	j_t	<i>arcmin</i>	≤ 6	≤ 6	≤ 5	≤ 5
Coppia massima**	T_{2a}	<i>Nm</i>	64	160	408	800
Coppia di accelerazione max**	T_{2B}	<i>Nm</i>	40	100	250	500
Coppia di ribaltamento massima	M_{2KMax}	<i>Nm</i>	91	220	360	1070
Velocità massima in ingresso**	n_{1Max}	<i>min⁻¹</i>	8000	7000	6000	4000

* riferita alla taglia di riferimento e al rapporto di riduzione di NPT
** riferita al rapporto di riferimento



Per maggiori informazioni contattare il tecnico di riferimento WITTENSTEIN alpha