


# Codici d'ordine – Giunti a elastomero

<b>ELC</b>	-	<b>00002</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>008,00</b>	<b>0</b>	-	<b>003,00</b>	<b>0</b>
<b>Tipo prodotto</b>		<b>Taglia</b>			<b>Variante uscita D2</b>			<b>Variante ingresso D1</b>	
ELC		00002			0 = Albero liscio			0 = Albero liscio	
EL6		00005			1 = Albero con linguetta (DIN 6885-A)			1 = Albero con linguetta (DIN 6885-A)	
		00010			2 = Albero scanalato (DIN 5480)			2 = Albero scanalato (DIN 5480) [su richiesta]	
		00020			[su richiesta]			3 = Albero con linguetta (ANSI B17.1)	
		00060			3 = Albero con linguetta (ANSI B17.1)			6 = Albero con linguetta su entrambi i lati	
		00150			6 = Albero con linguetta su entrambi i lati (DIN 6885-A) (180°)			(DIN 6885-A) (180°)	
		00300							
		00450							
		00800			<b>Diametro interno uscita D2</b>				
		02500			vedi schede tecniche				
		04500							
		09500							
					<b>Versione giunto</b>				
					A = Versione standard				
					B = Versione smontabile (ELC)				
					K = Con distanziale cardanico				
					S = Acciaio inox				
					<b>Durezza inserto a elastomero</b>			<b>Diametro interno ingresso D1</b>	
					A = 98 Sh A			Vedere le schede tecniche	
					B = 64 Sh D				
					C = 80 Sh A				


## Nota:

In caso di diametri interni diversi dei morsetti calettatori, il più grande deve essere definito come uscita D2 e il più piccolo come ingresso D1.

## Codici d'ordine – Giunti a elastomero ELT



## Codici d'ordine – Distanziale cardanico



## Codici d'ordine – Giunti a soffietto in metallo

<b>BC2</b>	<b>00015</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>028,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>008,00</b>	<b>0</b>
<b>Tipo prodotto</b>	<b>Taglia</b>			<b>Varianti uscita D2</b>			<b>Varianti ingresso D1</b>	
BC2	00002			0 = Albero liscio			0 = Albero liscio	
BC3	004,5			1 = Albero con linguetta (DIN 6885-A)			1 = Albero con linguetta (DIN 6885-A)	
BCL	00010			2 = Albero scanalato (DIN 5480)			2 = Albero scanalato (DIN 5480)	
BCH	00020			[su richiesta]			[su richiesta]	
	00015			3 = Albero con linguetta (ANSI B17.1)			3 = Albero con linguetta (ANSI B17.1)	
	00030			6 = Albero con linguetta su entrambi i lati (DIN 6885-A) (180°)			6 = Albero con linguetta su entrambi i lati (DIN 6885-A) (180°)	
	00060							
	00080							
	00150			<b>Diametro interno uscita D2</b>			<b>Diametro interno ingresso D1</b>	
	00200			(Vedere le schede tecniche)			(Vedere le schede tecniche)	
	00300			<b>Versione giunto</b>				
	00400			A = Versione standard				
	00500			B = Versione smontabile (BCL, BC2)				
	00800			S = acciaio inox, soffietto saldato				
	01000							
	01500							
	04000							
	06000							
	10000							
				<b>Lunghezza totale</b>				
				Opzione lunghezza A				
				Opzione lunghezza B				

### Nota:

In caso di diametri interni diversi dei morsetti calettatori, il più grande deve essere definito come uscita D2 e il più piccolo come ingresso D1.

## Codici d'ordine – Giunti a soffietto in metallo BCT

<b>BCT</b>	<b>-</b>	<b>00015</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>012,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>031,50</b>	<b>F</b>
<b>Tipo prodotto</b>		<b>Taglia</b>			<b>Diametro interno uscita D2</b>			<b>Versione riduttore</b>	
BCT		00015			Vedere le schede tecniche			A = Flangia MA	
		00060						F = Flangia MF	
		00150							
		00300						<b>Interasse ingresso D1</b>	
		01500						031,50	
		04000						050,00	
		06000						063,00	
		10000						080,00	
					<b>Versione giunto</b>			125,00	
					A = Versione standard			145,00	
					B = Versione smontabile (BCT-MF)			166,00	
					S = Acciaio inox, soffietto saldato				
					<b>Lunghezza totale</b>			<b>Varianti uscita D2</b>	
					Opzione lunghezza A			0 = Albero liscio	
								1 = Albero con linguetta (DIN 6885-A)	
								2 = Albero scanalato (DIN 5480) [su richiesta]	
								3 = Albero con linguetta (ANSI B17.1)	
								6 = Albero con linguetta su entrambi i lati (DIN 6885-A) (180°)	

Solo a fini informativi – non rilevante per l'ordine  
Per posizioni di montaggio diverse contattare WITTENSTEIN alpha

