


XP⁺ / RP⁺ – Bestellschlüssel




Einbaulagen und Klemmnabendurchmesser

Planetengetriebe


B5

Horizontal




V1

Abtrieb vertikal nach unten




V3

Abtrieb vertikal nach oben



S

Schwenkbar aus horizontaler Lage um ±90°



Klemmnabendurchmesser

(mögliche Durchmesser siehe technisches Datenblatt)

Kennbuchstabe	mm	Kennbuchstabe	mm
B	11	I	32
C	14	K	38
E	19	M	48
G	24	N	55
H	28	O	60

Zwischengrößen durch Distanzhülsen mit einer Mindestwandstärke von 1 mm möglich.



Hypoid- und Kegelradgetriebe

Nur zur Information – nicht bestellrelevant!

Zulässige Standardeinbaulagen für Winkelgetriebe (siehe Abbildungen)



Bei abweichender Einbaulage unbedingt Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha

B5 / V3
Abtrieb horizontal / Motorwelle vertikal nach oben





V3 / B5
Abtrieb vertikal nach oben / Motorwelle horizontal

B5 / V1
Abtrieb horizontal / Motorwelle vertikal nach unten



B5 / B5
Abtrieb horizontal / Motorwelle horizontal

V1 / B5
Abtrieb vertikal nach unten / Motorwelle horizontal



Ausrichtung zur Applikation

Bitte beachten Sie die Ausrichtung bei Ihrer Bestellung.

