



Codici d'ordine – Giunti a elastomero




Nota:

In caso di diametri interni diversi dei morsetti calettatori, il più grande deve essere definito come uscita D2 e il più piccolo come ingresso D1.

Codici d'ordine – Giunti a elastomero ELT



Codici d'ordine – Distanziale cardanico



Codici d'ordine – Giunti a soffietto in metallo

BC2	00015	A	A	028,00	0	-	008,00	0
Tipo prodotto	Taglia			Variante uscita D2			Variante ingresso D1	
BC2	00002			0 = Albero liscio			0 = Albero liscio	
BC3	004,5			1 = Albero con linguetta (DIN 6885-A)			1 = Albero con linguetta (DIN 6885-A)	
BCL	00010			2 = Albero scanalato (DIN 5480)			2 = Albero scanalato (DIN 5480)	
BCH	00020			[su richiesta]			[su richiesta]	
	00015			3 = Albero con linguetta (ANSI B17.1)			3 = Albero con linguetta (ANSI B17.1)	
	00030			6 = Albero con linguetta su entrambi i lati (DIN 6885-A) (180°)			6 = Albero con linguetta su entrambi i lati (DIN 6885-A) (180°)	
	00060							
	00080							
	00150			Diametro interno uscita D2			Diametro interno ingresso D1	
	00200			(Vedere le schede tecniche)			(Vedere le schede tecniche)	
	00300			Versione giunto				
	00400			A = Versione standard				
	00500			B = Versione smontabile (BCL, BC2)				
	00800			S = acciaio inox, soffietto saldato				
	01000							
	01500							
	04000							
	06000							
	10000							
				Lunghezza totale				
				Opzione lunghezza A				
				Opzione lunghezza B				

Nota:

In caso di diametri interni diversi dei morsetti calettatori, il più grande deve essere definito come uscita D2 e il più piccolo come ingresso D1.

Codici d'ordine – Giunti a soffietto in metallo BCT

BCT	-	00015	A	A	012,00	0	-	031,50	F
Tipo prodotto		Taglia			Diametro interno uscita D2			Versione riduttore	
BCT		00015			Vedere le schede tecniche			A = Flangia MA	
		00060						F = Flangia MF	
		00150							
		00300						Interasse ingresso D1	
		01500						031,50	
		04000						050,00	
		06000						063,00	
		10000						080,00	
					Versione giunto			125,00	
					A = Versione standard			145,00	
					B = Versione smontabile (BCT-MF)			166,00	
					S = Acciaio inox, soffietto saldato				
					Lunghezza totale				
					Opzione lunghezza A				
					Variante uscita D2				
					0 = Albero liscio				
					1 = Albero con linguetta (DIN 6885-A)				
					2 = Albero scanalato (DIN 5480) [su richiesta]				
					3 = Albero con linguetta (ANSI B17.1)				
					6 = Albero con linguetta su entrambi i lati (DIN 6885-A) (180°)				

Solo a fini informativi – non rilevante per l'ordine
Per posizioni di montaggio diverse contattare WITTENSTEIN alpha

Codici d'ordine – Giunti di sicurezza

TL2	-	001,5	A	W	03,00	0	-	08,00	0	-	A	00,3
Tipo prodotto TL2 TL3		Taglia 001,5 00002 004,5 00005 00010 00020 00015 00030 00060 00080 00150 00200 00300 00450 00500 00800 01500 02500			Variante uscita D2 0 = Albero liscio 1 = Albero con linguetta (DIN 6885-A) 2 = Albero scanalato (DIN 5480) [su richiesta] 3 = Albero con linguetta (ANSI B17.1) 6 = Albero con linguetta su entrambi i lati (DIN 6885-A) (180°)			Variante ingresso D1 Variante ingresso D1 0 = Albero liscio 1 = Albero con linguetta (DIN 6885-A) 2 = Albero scanalato (DIN 5480) [su richiesta] 3 = Albero con linguetta (ANSI B17.1) 6 = Albero con linguetta su entrambi i lati (DIN 6885-A) (180°)			Coppia di disinnesto A = Prima serie B = Seconda serie C = Terza serie	
		Lunghezza totale Opzione lunghezza A Opzione lunghezza B		Versione giunto W = A riarmo sincrono (360°) D = A riarmo multiposizione (60°) G = Con fermo di sicurezza del carico F = A rotazione libera				Diametro interno ingresso D1 Vedere le schede tecniche				

Codici d'ordine – Giunti di sicurezza TL1

TL1	-	00015	A	W	047,0	-	08,00	-	0	-	A	0010
Tipo prodotto TL1		Taglia 001,5 00002 004,5 00005 00010 00020 00015 00030 00060 00150 00200 00300 00450 00500 00800 01500 02500			Interasse puleggia 022,0 028,0 035,0 043,0 047,0 054,0 063,0 078,0 085,0 098,0 110,0 120,0 148,0 202,0		Diametro interno ingresso D1 Vedere le schede tecniche				Coppia di disinnesto Vedere le schede tecniche	
		Lunghezza totale Opzione lunghezza A		Versione giunto W = A riarmo sincrono (360°) D = A riarmo multiposizione (60°) G = Con fermo di sicurezza del carico F = A rotazione libera			Variante ingresso D1 0 = Albero liscio 1 = Albero con linguetta (DIN 6885-A) 2 = Albero scanalato (DIN 5480) [su richiesta] 3 = Albero con linguetta (ANSI B17.1) 6 = Albero con linguetta su entrambi i lati (DIN 6885-A) (180°)				Campo di regolazione A = Prima serie B = Seconda serie C = Terza serie D = Quarta serie	